FABORY



Cilindrische kerfpen DIN 1473 Automatenstaal 2X5MM

Artikelnummer	39730.020.005
Merk	-
UBB	950359657711
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825773
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2 mm
Lengte	5 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal
Info	V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).


Standaarden

ISO	≈8740
NEN	≈2604
DIN	1473

Technische specificatie

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
D (mm)	2
f ≈	0.9
L (mm)	5

Technische tekening



r ≈	2
Tolerantie	h9
V	2.85