FABORY



Cilindrische kerfpen DIN 1473 Automatenstaal 2X24MM

Artikelnummer	39730.020.024
Merk	-
UBB	950359658396
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825858
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2 mm
Lengte	24 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal
Info	V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).


Standaarden

NEN	≈2604
DIN	1473
ISO	≈8740

Technische specificatie

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
D (mm)	2
f ≈	0.9

Technische tekening



L (mm)	24
r ≈	2
Tolerantie	h9
V	2.85