FABORY



Knevelschroef DIN 444 B Messing CU2/CU3 M20X80

Artikelnummer	46181.200.080
Merk	-
UBB	500647894020
UNSPSC	31161610
EAN	8717077278998
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	80 mm
Materiaalsoort	Messing
Materiaalsoort Technisch	CU2/CU3
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	444-B

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
d2(H9)	18
d3(max.)	40
L (mm)	80
P	2.5
s (max.)	22

Technische tekening

