FABORY



Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M2X6

Artikelnummer	51140.020.006
Merk	-
UBB	950353691807
UNSPSC	31161504
EAN	8715492272829
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	6 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	85
BS	≈4183
NEN	≈1603
NF	≈E25-128
ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M

Technische specificatie

d-D	M2
Thread length (min.)	25
dk(max.)	4
Voldraad als L ≤	16
k (max.)	1.3
L (mm)	6
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.5

Technische tekening