
FABORY



Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 4X6MM

Artikelnummer	51428.040.006
Merk	-
UBB	500635839706
UNSPSC	31163201
EAN	8717077785779
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	4 mm
Lengte	6 mm
Materiaalsoort	Roestvast verenstaal
Info	Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolenSpeciale eigenschappen voor spanbussen:Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het

Standaarden

ISO	≈8752
BS	≈7060
DIN	≈1481
NEN	≈2458

onderstaande in acht genomen worden:

Technische specificatie

a	0.65
d1(max.)	4.6
d1(min.)	4.4
d2 ≈	2.8
D (mm)	4
L (mm)	6
s	0.8

Technische tekening

