
FABORY



Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M3X10

Artikelnummer	56420.030.010
Merk	-
UBB	950353322049
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863096
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	10 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-128
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈1603
ISO	≈1580
DIN	85

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk(max.)	6
Voldraad als L ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	10
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Technische tekening

