
FABORY



Laagbolkopschroef met zaaggleuf NF ≈E25-129 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M6X25

Artikelnummer	56460.060.025
Merk	-
UBB	950353331867
UNSPSC	31161504
EAN	8715492864147
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	25 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Laagbolkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-129

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk(max.)	15
Voldraad als L ≤	60
k (max.)	3.3
L (mm)	25
n	1.9
P	1
t (min.)	1.5

Technische tekening

