
FABORY



FISCHER Gasbetonplug Kunststof Nylon (polyamide) GB 8

Artikelnummer	63300.080.001
Merk	-
UBB	950372003422
UNSPSC	31162103
EAN	4006209504918
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters


Kleur	Grijs
Materiaalsoort	Kunststof
Approval	Zulassung
Type nr.	GB
Info	* Toelaatbare belasting in de trekzone van dak- en plafondplaten volgens DIN 4223.Toelaatbare belasting bij toepassing van de Fischer veiligheidsschroef.Voor de berekening moet het ETA document in acht genomen worden.

Standaarden

Technische specificatie

Cellenbeton ≥ P3,3 (GB3,3)	0.3
Cellenbeton ≥ P4,4 (GB4,4)	0.4
Cellenbeton ≥ PB2, PP2 (G2)	0.2
Cellenbeton ≥ PB3,3 (GB3,3)*	0.3

Technische tekening



Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4)	0.4
Boordiepte (min.)	60
Boor ø	8
L (mm)	50
Schroef ø	5
Type	GB 8