FABORY



FISCHER Snelbouwanker type FBN II Staal Elektrolytisch verzinkt 12/30 (12X126)

Artikelnummer	63324.120.030
Merk	-
UBB	500504271999
UNSPSC	31162101
EAN	4006209452639
PKG. van 20	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	126 mm
Materiaalsoort	Staal
Approval	ETA Option 7
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type nr.	FBN II
Info	do = Boordiameter.tfix = Nuttige lengte.hef = Effectieve verankeringsdiepte.Min. td = Aanbevolen boordiepte.kN = Belasting in kN.De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N

Standaarden

niet onderschreden worden.Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.

Technische specificatie

d-D	M12
do	12
hef	65
kN	8.5
L (mm)	126
Min. td	115
Ring ø	24
tfix	30
Type	12/30 (12X126)

Technische tekening

