FABORY



FISCHER Snelbouwanker type FBN II Staal Elektrolytisch verzinkt 12/120 (12X216)

Artikelnummer	63324.120.120
Merk	-
UBB	500504272807
UNSPSC	31162101
EAN	4006209452677
PKG. van 20	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	216 mm
Materiaalsoort	Staal
Approval	ETA Option 7
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type nr.	FBN II
Info	do = Boordiameter.tfix = Nuttige lengte.hef = Effectieve verankeringsdiepte.Min. td = Aanbevolen boordiepte.kN = Belasting in kN.De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N

Standaarden

niet onderschreden worden.Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.

Technische specificatie

d-D	M12
do	12
hef	65
kN	8.5
L (mm)	216
Min. td	205
Ring ø	24
tfix	120
Type	12/120 (12X216)

Technische tekening

