FABORY



FISCHER Snelbouwanker type FBN II Staal Elektrolytisch verzinkt 16/25 (16X145)

Artikelnummer	63324.160.025
Merk	-
UBB	500504273482
UNSPSC	31162101
EAN	4006209455647
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	145 mm
Materiaalsoort	Staal
Approval	ETA Option 7
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type nr.	FBN II
Info	do = Boordiameter.tfix = Nuttige lengte.hef = Effectieve verankeringsdiepte.Min. td = Aanbevolen boordiepte.kN = Belasting in kN.De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N

Standaarden

niet onderschreden worden.Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.

Technische specificatie

d-D	M16
do	16
hef	80
kN	12.6
L (mm)	145
Min. td	129
Ring ø	30
tfix	25
Type	16/25 (16X145)

Technische tekening

