FABORY



FISCHER Veiligheidsanker type FH II-B Staal Elektrolytisch verzinkt FH II 24/100 B

Artikelnummer	63421.240.100
Merk	-
UBB	500504418517
UNSPSC	31162101
EAN	4006209468425
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Materiaalsoort	Staal
Approval	ETA Option 1
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type nr.	FH II-B
Info	do= Boordiameter.Min. td= Aanbevolen boordiepte.hef= Effectieve verankeringsdiepte.tfix= Nuttige lengte.s = Sleutelwijdte.kN = Belasting in kN.De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.Bij reductie

Standaarden

op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.

Technische specificatie

d-D	M16
do	24
hef	100
kN	17.1
L (mm)	242
Min. td	225
Ring ø	40
s	24
tfix	100
Type	FH II 24/100 B

Technische tekening

