FABORY



SPIT Inslaganker SA Roestvaststaal (RVS) A4 M16

Artikelnummer	70875.160.001
Merk	-
UBB	950352934638
UNSPSC	31162101
EAN	8715492906212
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters


Diameter	M16
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type nr.	SA
Info	Inslagankers type GRIP SA dienen gemonteerd te worden met inslagpen type S (zie artikelgroep 70967).Allowable design load Nrd,c (kN) for a single anchor in concrete C20/25 without influence of edge distances or other anchors.Allowable load includes the safety factor Ɣm = 1,5, see approval.

Standaarden

Technische specificatie

a	23
Beton ≥ C20/25	17.6
d-D	M16
d2	20
Boordiepte (min.)	70

Technische tekening



Boor ø	20
L (mm)	65
Aandraaimoment (Nm)	80