FABORY



# Ronde kop schroef met combi zaaggleuf/kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Elektrolytisch verzinkt #4-40X3/8

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | U24212.011.0037 |
| Merk | - |
| UBB | 500624920178 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8712423000438 |
| PKG. van 100 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | NO.4 |
| Lengte | 3/8 Inch |
| Aandraaivoorziening | Slotted/Phillips Combination |
| Kopsoort | Bolkop |
| Materiaalsoort | Low carbon steel |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort | Unified National Coarse |
| Gangen per Inch | 40 |
| Info | Schroeven met diameter ≤ No.5 en lengte ≤ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad.Schroeven met diameter No.5 en lengte ≤ 2 inch zijn voldraad, langere |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| ASME | B18.6.3 |

schroeven hebben minimaal 1.1/2 inch schroefdraad.

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| A (max.) | 0.211 |
| H (max.) | 0.086 |
| J (max.) | 0.039 |
| No. kruisgleuf | 1 |
| T (max.) | 0.058 |

## Technische tekening

