
FABORY



Laag bolkop schroef met zaaggleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Elektrolytisch verzinkt #8-32X3/4

Artikelnummer	U24861.016.0075
Merk	-
UBB	500624961255
UNSPSC	31161504
EAN	8712423001657
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	NO.8
Lengte	3/4 Inch
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Plat bolkop, groot
Materiaalsoort	Low carbon steel
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	32
Info	Schroeven met diameter ≤ No.5 en lengte ≤ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad.Schroeven met diameter No.5 en lengte ≤ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben

Standaarden

ASME	B18.6.3

minimaal 1.1/2 inch schroefdraad.

Technische specificatie

A (max.)	0.384
H (max.)	0.102
J (max.)	0.054
T (max.)	0.058

Technische tekening

