FABORY



Ronde kop schroef met zaaggleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Messing 3/8-16X3 Inch

Artikelnummer	U48210.037.0300
Merk	-
UBB	500624976931
UNSPSC	31161504
EAN	8717077797734
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3/8 Inch
Lengte	3 Inch
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolkop
Materiaalsoort	Messing
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	16
Info	Schroeven met diameter ≤ No.5 en lengte ≤ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad.Schroeven met diameter No.5 en lengte ≤ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1.1/2 inch schroefdraad.

Standaarden

ASME	B18.6.3

Technische specificatie

Technische tekening

A (max.)	0.708
H (max.)	0.256
J (max.)	0.094
T (max.)	0.155

FABORY

