FABORY

Nakrętki sześciokątne **DIN 934 Stal Cynkowane gruba pasywacja Cr(III) |8| M4**

Numer artykułu	01325.040.001
Marka	-
UBB	500505355536
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715494207881
Opakowanie 250	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M4
Klasa	|8|
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Cynkowane gruba pasywacja Cr(III+)
Gwint	Metryczny

Normy

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Specyfikacja techniczna

d-D	M4
m	3.2
P	0.7
s	7

Rysunek techniczny

