FABORY

Nakrętki sześciokątne, **MF drobnozwojne DIN 934 Stal Ocynkowane, po** żółtej **pasywacji |8| M27X1,50** (≠DIN)

Numer artykułu	01340.270.150
Marka	-
UBB	950355301389
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715492407375
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M27
Klasa	|8|
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny drobnozwojny

Normy

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Specyfikacja techniczna

d-D	M27
m	22
P	1.5
s	41

Rysunek techniczny

