FABORY

Śruby **z** łbem sześciokątnym **DIN 931 Stal Ocynk** płatkowy **bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 M6X60**

Numer artykułu	04105.060.060
Marka	-
UBB	500575130173
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494313964
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Length	60 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	60

Rysunek techniczny



P	1
s	10