FABORY

Śruby **z** łbem sześciokątnym **DIN 931 Stal Ocynk** płatkowy **bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 M20X70**

Numer artykułu	04105.200.070
Marka	-
UBB	500505564509
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494439626
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M20
Length	70 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Rysunek techniczny



L (mm)	70
P	2.5
s	30