
FABORY



# Śruby **z** łbem sześciokątnym **drobnozwojne DIN 961 Stal Ocynkowane 10.9 M14X1.50X40**

| | |
|---|---|
| Numer artykułu | 04172.140.040 |
| Marka | - |
| UBB | 500648169323 |
| UNSPSC | 31161620 |
| Numer EAN | 8717077212794 |
| Opakowanie 100 | Tylko pełne opakowanie |

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Diameter | M14 |
| Length | 40 mm |
| Klasa | 10.9 |
| Gniazdo | Hexagon |
| Kształt łba | Łeb sześciokątny |
| Materiał | Stal |
| Kierunek gwintu | Prawy |
| Obróbka powierzchni | Ocynkowane |
| Gwint | Metryczny drobnozwojny |
| Info | Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. |

## Normy

| | |
|---|---|
| ISO | 8676 |
| DIN | 961 |
| NF | E25-151 |
| NEN | 1568 |

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| d-D | M14 |
| k | 8.8 |
| L (mm) | 40 |
| P | 1.5 |
| s | 22 |

## Rysunek techniczny

