FABORY



Śruby **z** łbem **walcowym z gniazdem** sześciokątnym **DIN 912 Stal Bez pokrycia 10.9 M36X180**

Numer artykułu	07015.360.180
Marka	-
UBB	500644772062
UNSPSC	31161605
Numer EAN	8717077025752
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M36
Length	180 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125

Specyfikacja techniczna

b	84
d-D	M36
dk(maks.)	54
Pełen gwint L ≤	110
k (maks.)	36
L (mm)	180

Rysunek techniczny

