FABORY



Śruby **z** łbem stożkowym płaskim **z gniazdem** sześciokątnym **ISO 10642 Stal Bez pokrycia 010.9 M20X50**

Numer artykułu	07400.200.050
Marka	-
UBB	950351483603
UNSPSC	31161518
Numer EAN	8715492084347
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M20
Length	50 mm
Klasa	010.9
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Wszystkie wymiary są poglądowe i mogą różnić się w zależności od producenta.W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.W momencie potrzeby

Normy

ISO	10642
DIN	≈7991

oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczona nośnością, symbol oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8 → 08.8 10.9 → 010.9 oraz 12.9 → 012.9.Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).Stare i nowe wskazania mogą się pojawić wzajemnie przez jakiś czas.

Specyfikacja techniczna

b (min.)	60
d-D	M20
dk(maks.)	36.75
Pełen gwint L ≤	90
k (maks.)	10.16
L (mm)	50
P	2.5
s	12
α	90

Rysunek techniczny

