FABORY



Śruby **z** łbem stożkowym płaskim **z gniazdem** sześciokątnym **ISO 10642 Stal Ocynk** płatkowy **bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 010.9 M16X40**

Numer artykułu	07407.160.040
Marka	-
UBB	500571182889
UNSPSC	31161518
Numer EAN	8715494137782
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Length	40 mm
Klasa	010.9
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.Wszystkie wymiary są poglądowe i mogą różnić się w zależności od producenta.W związku z niestandardową geometrią łba

Normy

ISO	10642
DIN	≈7991

elementy złączne mają ograniczoną nośność.W momencie potrzeby oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczona nośnością, symbol oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8 → 08.8 10.9 → 010.9 oraz 12.9 → 012.9.Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).Stare i nowe wskazania mogą się pojawić wzajemnie przez jakiś czas.

Specyfikacja techniczna

b (min.)	48
d-D	M16
dk(maks.)	30.61
Pełen gwint L ≤	70
k (maks.)	8.8
L (mm)	40
P	2
s	10
α	90

Rysunek techniczny

