FABORY



Śruby **z** łbem stożkowym płaskim **z gniazdem** sześciokarbowym **ISO** ≈10642 **Stal Ocynkowane 08.8 M4X20**

Numer artykułu	07450.040.020
Marka	-
UBB	954351375751
UNSPSC	31161518
Numer EAN	8715492150813
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M4
Length	20 mm
Klasa	08.8
Gniazdo	Sześciokarbowy
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz

Normy

ISO	≈10642
DIN	≈7991

12.9→012.9Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.

Specyfikacja techniczna

b (min.)	14
d-D	M4
dk	8
k (maks.)	2.3
L (mm)	20
P	0.7
Nasadka	20
α	90

Rysunek techniczny

