FABORY



Śruby **z** łbem stożkowym płaskim **z gniazdem** sześciokarbowym **ISO** ≈10642 **Stal Ocynkowane 08.8 M5X35**

Numer artykułu	07450.050.035
Marka	-
UBB	500504777235
UNSPSC	31161518
Numer EAN	8715494195942
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M5
Length	35 mm
Klasa	08.8
Gniazdo	Sześciokarbowy
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz

Normy

DIN	≈7991
ISO	≈10642

12.9→012.9Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.

Specyfikacja techniczna

b (min.)	16
d-D	M5
dk	10
k (maks.)	2.8
L (mm)	35
P	0.8
Nasadka	25
α	90

Rysunek techniczny

