FABORY



Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 8X0.5 left B

Numer artykułu	0W409798
Marka	-
UBB	500513467869
UNSPSC	23241615
Numer EAN	4022835348092
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Model	Gwintownik maszynowy
Długość gwintu	19
Całkowita długość	80
Średnica wału	6
Typ gwintu	Metryczny
Długość cięcia	19
Gwint podziałowy	0.5
Materiał do cięcia	HSS-E
Kwadrat klucza	4.9
Gwint lewoskrętny	Tak

Normy