FABORY



Śruby **oczkowe z gwintem na** całej długości **DIN 444 LB Stal Ocynkowane 4.6 M24X150**

Numer artykułu	16182.240.150
Marka	-
UBB	500644873043
UNSPSC	31161610
Numer EAN	8717077035904
Opakowanie 5	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M24
Length	150 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	444-LB

Specyfikacja techniczna

d-D	M24
d2(H9)	22
d3 (maks.)	45
L (mm)	150
Lg (max.)	40
P	3
s (maks.)	25

Rysunek techniczny

