FABORY



Wkręty samogwintujące **z** łbem stożkowym płaskim **z gniazdem** krzyżowym **Pozidriv DIN 7982 C-Z Stal Ocynkowane ST3,9X50MM**

Numer artykułu	26770.039.050
Marka	-
UBB	500654314185
UNSPSC	31161507
Numer EAN	8712423009455
Opakowanie 500	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	3.9 mm
Length	50 mm
Gniazdo	Pozidriv
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Samogwintujący
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

NF	E25-656 C
DIN	7982 CZ
ISO	7050 CZ

Specyfikacja techniczna

D (mm)	3.9
dk	7.5
k ≈	2.3
L (mm)	50
Nr wgłębienia krzyżowego	2
P	1.4

Rysunek techniczny

