
FABORY

Kołki sprężyste rozcięte **wzmocnione DIN** ≈1481 **Stainless spring steel 4X22MM**



Numer artykułu	51428.040.022
Marka	-
UBB	500635840100
UNSPSC	31163201
Numer EAN	8717077785816
Opakowanie 500	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	4 mm
Length	22 mm
Materiał	Stainless spring steel
Info	Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w DIN 267-11.Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.a: krawędzie ścięte dwustronnie pod kątem 30°, aż do rozmiaru 7mm włącznie, kołki ponad 7mm mają jedną krawędź ściętą pod kątem 15°.

Normy

DIN	≈1481
BS	≈7060
NEN	≈2458
ISO	≈8752

Specyfikacja techniczna

a	0.65
d1 (maks.)	4.6
d1 (min.)	4.4
d2 ≈	2.8

Rysunek techniczny

D (mm)	4
L (mm)	22
s	0.8

