FABORY



SECURITY Hexalobular socket button head sleeve anchor with pin Stal nierdzewna A2 M8X55

Numer artykułu	70931.080.055
Marka	-
UBB	500662899144
UNSPSC	31162101
Numer EAN	8712423035706
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Length	55 mm
Gniazdo	Hexalobular socket/ pin
Kształt łba	Łeb kulisty
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Metryczny
Info	d2 = Nominal diameter of drill bit.tfix = Grip range.Min. td = Recommended drilling depth.These anchors are not intended for heavy duty structural applications.Tooling available on request.

Normy

Specyfikacja techniczna

Dopuszczalne statyczne obciążenie rozciągające (kN)	2.2

Rysunek techniczny

Dopuszczalne statyczne obciążenie ścinające (kN)	7.5
d-D	M8
d2	10
dk(maks.)	14
k (maks.)	4.4
L (mm)	55
Min. td	45
tfix(maks.)	10

