
FABORY



SECURITY Kinmar® permanent sleeve anchor Stal Ocynkowane M6X45

Numer artykułu	70932.060.045
Marka	-
UBB	500662899557
UNSPSC	31162101
Numer EAN	8712423035744
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne


Length	45 mm
Gniazdo	Kinmar® permanent
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	d2 = Nominal diameter of drill bit.tfix = Grip range.Min. td = Recommended drilling depth.These anchors are not intended for heavy duty structural applications.Tooling available on request.

Normy

Specyfikacja techniczna

Dopuszczalne statyczne obciążenie rozciągające (kN)	1.1
Dopuszczalne statyczne obciążenie ścinające (kN)	2
d-D	M6
d1 (maks.)	12.2

Rysunek techniczny



d2	8
L (mm)	45
m (maks.)	5.85
Min. td	37
tfix(maks.)	6

FABORY