FABORY



Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 20X1.25 left C 35° RSP

Numer artykułu	8V507103
Marka	-
UBB	500513453414
UNSPSC	23241615
Numer EAN	4022835348399
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Model	Gwintownik maszynowy
Długość gwintu	25
Całkowita długość	125
Średnica wału	16
Typ gwintu	Metryczny
Długość cięcia	25
Gwint podziałowy	1.25
Materiał do cięcia	HSS-E
Kwadrat klucza	12
Gwint lewoskrętny	Tak

Normy