FABORY



Bosch Spiralne wiertła **do drewna ze stali chromowo-wanadowej 10X75 MM**

Numer artykułu	B4974.100.075
Marka	-
UBB	500577123044
UNSPSC	23241639
Numer EAN	3165140059138
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Całkowita długość	120
Średnica wiertła	10
Średnica wału	10
System mocowania	Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia	80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej	Nie
Z wiertłem centrującym	Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych	Nie
Nadaje się do stali	Nie
Odpowiednie do betonu	Nie
Nadaje się do ceramiki	Nie
Odpowiednie do żeliwa	Nie
Odpowiedni do drewna	Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych	Nie
Odpowiedni do kamienia	Nie

Normy

Nadaje się do szkła	Nie
Wiertło dwustronne	Nie
Oś wtykana z płaskim końcem	Tak
Nadaje się do rozwiercania	Nie
Z kanałem chłodzącym	Nie
Nadaje się do płytek	Nie
Wiertło spiralne	Tak
Z szybką blokadą	Nie