FABORY



Wkręty **dociskowe z** końcem płaskim **UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Bez pokrycia 1/2-13X4 Inch**

Numer artykułu	U07810.050.0400
Marka	-
UBB	500624364021
UNSPSC	31161518
Numer EAN	8717077371187
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1/2 Inch
Length	4 Inch
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Materiał	Alloy steel
Materiał techniczny	ASTM F912
Kierunek gwintu	Prawy
Punkt	Flat
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info	All dimensions in above table are in inches.Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Normy

ASME	B18.3

Specyfikacja techniczna

Rysunek techniczny

C (maks.)	0.291
J	0.25
T (min.)	0.25
Zwoje gwintu na cal	13

