FABORY



Podkładki sprężyste, **typ** ciężki **ASME B18.21.1 Stal** sprężynowa **HV Ocynkowane #10**

Numer artykułu	U37183.019.0001
Marka	-
UBB	500621457711
UNSPSC	31161811
Numer EAN	8712423058163
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	NO.10
Materiał	Stal sprężynowa
Materiał techniczny	HV
Obróbka powierzchni	Ocynkowane

Normy

ASME	B18.21.1

Specyfikacja techniczna

B (max.)	0.35
A (min.)	0.193
T (min.)	0.056

Rysunek techniczny

