FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M7X35

Referência	01010.070.035
Marca	-
UBB	950351043639
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013491
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M7
Comprimento	35 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M7
k	4.8
L (mm)	35
P	1
s	11

Desenho técnico

