FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M12X25

Referência	01010.120.025
Marca	-
UBB	950351047937
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014139
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	25 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Especificação técnica

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	25
P	1.75
s	19

Desenho técnico