FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M20X110

Referência	01010.200.110
Marca	-
UBB	950351054511
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015204
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	110 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Especificação técnica

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	110
P	2.5
s	30

Desenho técnico

