FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M22X120

Referência	01010.220.120
Marca	-
UBB	950351922360
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015457
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M22
Comprimento	120 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M22
k	14
L (mm)	120
P	2.5
s	32

Desenho técnico