FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M36X50

Referência	01010.360.050
Marca	-
UBB	952351287257
UNSPSC	31161620
EAN	8715492016331
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M36
Comprimento	50 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Especificação técnica

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	50
P	4
s	55

Desenho técnico