FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M48X100

Referência	01010.480.100
Marca	-
UBB	950351059643
UNSPSC	31161620
EAN	8715492016720
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M48
Comprimento	100 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Especificação técnica

d-D	M48
k	30
L (mm)	100
P	5
s	75

Desenho técnico

