
FABORY



# Parafuso cabeça quadrada com guia curta DIN 479 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M12X35

| | |
|---|---|
| Referência | 01030.120.035 |
| Marca | - |
| UBB | 950351119967 |
| UNSPSC | 31161612 |
| EAN | 8715492017321 |
| Emb. de 100 | Apenas embalagem completa |

## Parâmetros técnicos

| | |
|---|---|
| Diâmetro | M12 |
| Comprimento | 35 mm |
| Threaded pitch (P) | 1.75 |
| Classe | 8.8 |
| Encaixe | Cabeça quadrada |
| Forma da cabeça | Cabeça quadrada |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Direita |
| Tratamento sup. | Sem tratamento de superficie |
| Rosca | Métrica |

## Normas

| | |
|---|---|
| DIN | 479 |
| NF | E25-134 |

## Especificação técnica

| | |
|---|---|
| d-D | M12 |
| D (mm) | 8.5 |
| dp | 8.5 |
| k | 12 |
| L (mm) | 35 |
| P | 1.75 |
| s | 13 |
| z1 | 3 |

## Desenho técnico

