
FABORY



Parafuso cabeça quadrada com guia curta DIN 479 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M20X90

Referência	01030.200.090
Marca	-
UBB	950351122185
UNSPSC	31161612
EAN	8715492017642
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	90 mm
Threaded pitch (P)	2.5
Classe	8.8
Encaixe	Cabeça quadrada
Forma da cabeça	Cabeça quadrada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-134
DIN	479

Especificação técnica

d-D	M20
D (mm)	15
dp	15
k	20
L (mm)	90
P	2.5
s	22
z1	5

Desenho técnico

