FABORY



Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M27X120

Referência	01210.270.120
Marca	-
UBB	950351083569
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032195
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M27
Comprimento	120 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Especificação técnica

d-D	M27
k	17
L (mm)	120
P	3
s	41

Desenho técnico

