FABORY

Porca sextavada DIN 934 Aço Passivado a amarelo |8| M5

Referência	01320.050.001
Marca	-
UBB	950355017746
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042842
Emb. de 250	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Classe	|8|
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Especificação técnica

d-D	M5
m	4
P	0.8
s	8

Desenho técnico