FABORY

Porca sextavada DIN 934 Aço Zincado com espessura Cr(III) |8| M12

Referência	01325.120.001
Marca	-
UBB	500505356112
UNSPSC	31161727
EAN	8715494207942
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Classe	|8|
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado com espessura Cr(III+)
Rosca	Métrica

Normas

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Especificação técnica

d-D	M12
m	10
P	1.75
s	19

Desenho técnico