FABORY

# Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 10.9 M6X80

| | |
|---|---|
| Referência | 04101.060.080 |
| Marca | - |
| UBB | 500648294972 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8717077206441 |
| Emb. de 200 | Apenas embalagem completa |

## Parâmetros técnicos

| | |
|---|---|
| Diâmetro | M6 |
| Comprimento | 80 mm |
| Classe | 10.9 |
| Encaixe | Sextavado |
| Forma da cabeça | Cabeça sextavada |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Direita |
| Tratamento sup. | Zincado |
| Rosca | Métrica |
| Info | Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica. |

## Normas

| | |
|---|---|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN | 1555 |
| DIN | 931 |
| ISO | 4014 |
| NF | E25-112 |

## Especificação técnica

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 24 |
| b (min.): L≤125mm | 18 |
| d-D | M6 |
| k | 4 |
| L (mm) | 80 |
| P | 1 |
| s | 10 |

## Desenho técnico

