FABORY

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 10.9 M6X100

Referência	04101.060.100
Marca	-
UBB	500648295136
UNSPSC	31161620
EAN	8717077206465
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	100 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Info	Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	100
P	1
s	10

Desenho técnico