FABORY



Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M18X90

Referência	07015.180.090
Marca	-
UBB	500644748492
UNSPSC	31161605
EAN	8717077023390
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M18
Comprimento	90 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica
Info	Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.


Normas

ASME	B18.3.1M
NEN	1241
BS	4168-1
NF	E25-125
DIN	912
ISO	4762

Especificação técnica

b	48
d-D	M18
dk (max.)	27
Rosca total C ≤	65
k (max.)	18

Desenho técnico



L (mm)	90
P	2.5
s	14